

E 338

Indsats

til optimal anbringelse af op til 8 bakke-halvskåle.



- Til 8 bakke-halvskåle
- Udstyret med 10 holdere (8 rum), B 295, D 33 mm
- Den maksimale bakkestørrelse er 290 x 30 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002511116160 / Materiale nummer: 03080600 /  
Gammelt materiale nummer: 69533801D

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Produktkategori</b>                        |               |
| Termodesinfektorer                            | •             |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | •             |
| <b>Produkttilknytning</b>                     |               |
| PG 8535                                       | •             |
| PG 8536                                       | •             |
| PG 8581                                       | •             |
| PG 8582                                       | •             |
| PG 8582 CD                                    | •             |
| PG 8591                                       | •             |
| PG 8592                                       | •             |
| <b>Produktkategori</b>                        |               |
| Indsats til trays/bakker                      | •             |
| <b>Produktegenskaber</b>                      |               |
| Materiale                                     | Rustfrit stål |
| Farve   | Rustfrit stål |
| Antal rum                                     | 8             |
| <b>Kapacitet</b>                              |               |
| Trays/bakker [antal]                          | 8             |
| <b>Standard ertilslutning</b>                 |               |
| Faseantal                                     | 0             |
| Spænding i V                                  | 0             |
| Frekvens i Hz                                 | 0             |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                 | 0,00          |
| Sikring i A                                   | 0             |
| <b>Mål og vægt</b>                            |               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                | 110           |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm               | 305           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                | 445           |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm               | 125           |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm              | 310           |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm               | 500           |
| Nettovægt i kg                                | 0,62          |
| Bruttovægt i kg                               | 0,84          |