

E 106/1

Indsats

til optimal anbringelse af bredhalsede glas, målecylindere osv.



- udstyret med 26 små fjederkroge i 105 mm højde
- Afstanden mellem fjederkrogene er ca. 60 mm

EAN: 4002511115682 / Materiale nummer: 03808320 /
Gammelt materiale nummer: 69510602D

| Produkttilknytning | |
|--|---------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktkategori | |
| Indsats/modul til bægerglas | • |
| Indsats/modul til bredhalsede glas | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Genbehandling af målecylindre | • |
| Eltilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 195 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 116 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 410 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 250 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 190 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 490 |
| Nettovægt i kg | 0,77 |
| Bruttovægt i kg | 0,94 |