


E 205  
 Indsats  
 til optimal anbringelse af glas.




- Eget til underkurv U 890
- Til 17 glas med en diameter på 6,6 cm
- Med hulpladeunderlag til brydning af skyllestrålen
- Stiverhøjde 220 mm
- Den maksimale fyldningshøjde med glas er 270 mm

EAN: 4002511808874 / Materiale nummer: 03808980 /  
 Gammelt materiale nummer: 67520501D

Produkttilknytning	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Indsats til glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
Antal rækker	2
Støttehøjde i mm	220
Maksimum fyldningshøjde i mm	270
Kan sættes i underkurven	APFD 220, U 890
Kapacitet	
Glas op til maks. Ø 66 mm [antal]	17
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0

E 205  
Indsats  
til optimal anbringelse af glas.



EAN: 4002511808874 / Materiale nummer: 03808980 /  
Gammelt materiale nummer: 67520501D

Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	221
Udvendigt mål, nettobredde i mm	243
Udvendigt mål, nettodybde i mm	494
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	505
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	1,40
Bruttovægt i kg	1,80