

E 380

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 32 dyser og fikseringer
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til automatisk vognregistrering

EAN: 4002511116467 / Materiale nummer: 03809880 /  
Gammelt materiale nummer: 69538001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogn til smalhalsede glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	32
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	545
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	7,90
Bruttovægt i kg	8,60
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	14
E 352 injektordyse Ø 6 mm, længde 220 mm [antal]	18
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	14
E 354 lås til injektordyse E 352 [antal]	18
Sprøjtedyse til pulverdoseringsanlæg [antal]	1