

E 385

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals.



- Udstyret med 16 injektordyser
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Holdeanordning til ML/2 til vognregistrering/spulearmskontrol

EAN: 4002511116511 / Materiale nummer: 03809930 /
Gammelt materiale nummer: 69538501D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vogne med tilslutning til varmlufttørring	•
Vogn til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	16
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	502
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	517
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	550
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	280
Nettovægt i kg	5,70
Bruttovægt i kg	6,70
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, længde 160 mm [antal]	7
E 352 injektordyse Ø 6 mm, længde 220 mm [antal]	9
E 353 lås til injektordyse E 351 [antal]	7
E 354 lås til injektordyse E 352 [antal]	9
Sprøjtedyse til pulverdoseringsanlæg [antal]	1