

E 459  
 Indsats  
 til optimal anbringelse af glas.



- Egnet til overkurv O 898 og underkurv U 876
- Til 12 glas med en diameter på maks. 7 cm
- Maks. glashøjde 22 cm
- Med hulpladeunderlag til optimering af skyllestrålen

EAN: 4002511958197 / Materiale nummer: 04326630 /  
 Gammelt materiale nummer: 67545901D

<b>Produkttilknytning</b>	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kan sættes i overkurven	O 898
Kan sættes i underkurven	U 876
<b>Kapacitet</b>	
Glas op til maks. Ø 70 mm [antal]	12
<b>Eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00

E 459  
Indsats  
til optimal anbringelse af glas.



EAN: 4002511958197 / Materiale nummer: 04326630 /  
Gammelt materiale nummer: 67545901D

Sikring i A

0

<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	170
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	460
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	185
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	240
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	485
Nettovægt i kg	1,37
Bruttovægt i kg	1,63