


E 940

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals på 2 niveauer.



- Injektorvognen kan også anvendes uden øverste niveau
- Magnetliste til automatisk vognregistrering
- Nederste niveau er udstyret med i alt 115 dyser med fiksering

EAN: 4002512145473 / Materiale nummer: 04607630 /
Gammelt materiale nummer: 69594001D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
Produktkategori	
Vogn til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	115
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	565
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	760
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	35,00
Bruttovægt i kg	45,00
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1