


E 902/1

Vogn

til anbringelse af op til 3 MIC-operationssæt i modulært system.



- Til 6 indsatsmoduler med integrerede dyser/adaptere
- Øverste og nederste niveau fri for påsætning af indsatser, fx E 142
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter ML)
- Samtidig rengøring af sikurve og MIC-OP-sæt

EAN: 4002513505542 / Materiale nummer: 06059530 / Gammelt materiale nummer: 69590202D

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Produktkategori</b>  |               |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin                 | •             |
| <b>Produkttilknytning</b>   |               |
| PG 8527   | •             |
| PG 8528   | •             |
| <b>Produktkategori</b>  |               |
| Vogne til MIC-instrumenter  | •             |
| <b>Produktegenskaber</b>  |               |
| Materiale   | Rustfrit stål |
| Farve   | Rustfrit stål |
| <b>Anvendelsesområde</b>  |               |
| Genbehandling af MIC-instrumenter                                   | •             |
| <b>Kapacitet</b>  |               |
| DIN-sikurve [antal]   | 3             |
| SPRI-sikurve [antal]  | 1             |
| MIC-sæt [antal]   | 3             |
| <b>Standard etilslutning</b>  |               |
| Faseantal   | 0             |
| Spænding i V  | 0-0           |
| Frekvens i Hz   | 0-0           |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                       | 0,00-0,00     |
| Sikring i A   | 0-0           |
| <b>Mål og vægt</b>  |               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                                      | 620           |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                                     | 640           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                                      | 790           |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                                     | 650           |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm                                     | 650           |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                                      | 800           |
| Nettovægt i kg  | 24,00         |
| Bruttovægt i kg   | 34,00         |
| <b>Tilbehørspakke</b>   |               |
| E 362 blindskruer [antal]   | 6             |
| E 444 tromle til lyslederkabel/sugeslanger [antal]                  | 3             |
| E 445 - 12 kapper til hylster E 442, åbning med Ø 6 mm [antal]      | 2             |
| E 446 - 12 kapper til hylster E 443, åbning med Ø 10 mm [antal]     | 1             |
| E 905/1 modulindsats til korte MIC-instrumenter [antal]             | 3             |
| E 906/1 modulindsats til lange MIC-instrumenter [antal]             | 3             |
| 2 m silikoneslange Ø 5 mm   | •             |
| Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal] | 1             |