

E 529

Vogn

til optimal anbringelse af 4-5 øjenoperationssæt.



- 2 niveauer til påsætning af sikurve
- 1 niveau med 16 eller 30 injektordyser
- Tilslutningsmulighed for E 478/1 på tilløbsrøret
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (uden magneter ML)

EAN: 4002513792553 / Materiale nummer: 06415950 /  
Gammelt materiale nummer: 69552901D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7823	•
G 7824	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorvogne til oftalmologiinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
OP-sæt til mikroinstrumenter [antal]	4-5
Instrumenter med hulrum [antal]	46
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	471
Udvendigt mål, nettobredde i mm	530
Udvendigt mål, nettodybde i mm	645
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	550
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	640
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	650
Nettovægt i kg	14,00
Bruttovægt i kg	21,00