

E 729

Indsats

til optimal anbringelse af op til 4-5 øjenoperationssæt på 3 niveauer.



- 2 niveauer til påsætning af 4 DIN-sikurve
- 1 niveau med 16 eller 30 injektordyser
- Tilslutningsmulighed for E 478/1 på tilløbsrøret
- Udstyret med en tilslutning til varmlufttørring
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (uden magneter ML)

EAN: 4002513893274 / Materiale nummer: 06517580 / Gammelt materiale nummer: 69572901D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorgogne til oftalmologiinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-sikurve [antal]	4
SPRI-sikurve [antal]	2
OP-sæt til mikroinstrumenter [antal]	4-5
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	471
Udvendigt mål, nettobredde i mm	530
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	680
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	650
Nettovægt i kg	14,40
Bruttovægt i kg	16,40
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 476 holder [antal]	1
E 477 anslag [antal]	1
E 790 forbindelselementer luer-lock, hun til hun [antal]	8
E 791 forbindelselementer luer-lock, hun til han [antal]	8
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (uden magneter) [antal]	1