


E 950/1

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals på 3 niveauer.



- Udstyret med 232 dyser
- Niveau 1 + 3: 80 dyser på hvert id 90 (2,5 x 90 mm)
- Niveau 2: 72 dyser på hvert id 90 (2,5 x 90 mm)
- Maksimal fyldningshøjde på alle tre niveauer er altid 148 mm

EAN: 4002514072708 / Materiale nummer: 06696990 /
Gammelt materiale nummer: 69595002D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
Produktkategori	
Vogn til smalhalsede glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	232
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	572
Udvendigt mål, nettobredde i mm	640
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	650
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	28,20
Bruttovægt i kg	40,00
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1