

APWM 063

Sæt, damp- og skumbortledning



- Kan bruges til PW 6xx1 og benchmark-vaskemaskiner
- Til el- og dampopvarmede modeller

EAN: 4002514138923 / Materiale nummer: 06789410 /
Gammelt materiale nummer: 59170296D

| | |
|-----------------------------------|------|
| Produktkategori | |
| Vaskemaskiner | • |
| Produkt-/tilbehørskategori | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PWM 927 | • |
| PWM 935 | • |
| Produktkategori | |
| WRAS | • |
| Produktegenskaber | |
| Eltilslutning | OHNE |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 130 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 200 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 350 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 170 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 240 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 425 |
| Nettovægt [kg] | 0,81 |
| Bruttovægt i kg | 1,14 |