


U 546

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en højde på 23 cm.



- Med 36 rum
- Rumstørrelse: 73 mm x 73 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af kort og langt forlængerstykke
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topramme op til 23 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med GN-flanker 53 cm


EAN: 4002514278728 / Materiale nummer: 06984130 /  
Gammelt materiale nummer: 67654601D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en højde på 23 cm.



EAN: 4002514278728 / Materiale nummer: 06984130 /  
Gammelt materiale nummer: 67654601D

<b>Produktkategori</b>	
Kurv til glas	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå, Grøn
Antal rum	36
Ventilatorbredde i mm	73
Ventilatorlængde i mm	73
<b>Kapacitet</b>	
Glas 140-175 mm højde [antal]	36
Glas 200-230 mm højde [antal]	36
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	266
Udvendigt mål, nettobredde i mm	500
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	260
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	520
Nettovægt i kg	2,90
Bruttovægt i kg	3,40