


U 545

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 25 glas op til en højde på 23 cm.



- Med 25 rum
- Rumstørrelse: 90 mm x 90 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af kort og langt forlængerstykke
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topramme op til 23 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med GN-flanker 53 cm


EAN: 4002514278742 / Materiale nummer: 06984170 /  
Gammelt materiale nummer: 67654501D

| Produktkategori                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Friskvandsopvaskemaskiner             | • |
| Opvaskemaskiner, tank                 | • |
| Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik | • |
| Produkttilknytning                    |   |
| G 8066                                | • |
| PG 8067                               | • |
| PG 8041                               | • |
| PG 8043                               | • |
| PG 8045                               | • |
| PG 8055                               | • |
| PG 8055 U                             | • |
| PG 8056                               | • |
| PG 8056 U                             | • |
| PG 8057 TD                            | • |
| PG 8057 TD U                          | • |
| PG 8058                               | • |
| PG 8058 U                             | • |
| PG 8059                               | • |
| PG 8059 U                             | • |
| PG 8060                               | • |
| PG 8061                               | • |
| PG 8061 U                             | • |
| PG 8165                               | • |
| PG 8166                               | • |
| PG 8169                               | • |
| PG 8172                               | • |
| PG 8172 ECO                           | • |
| PTD 901                               | • |
| PG 8096                               | • |
| PG 8096 U                             | • |
| PG 8099                               | • |
| PG 8099 U                             | • |
| PFD 400                               | • |
| PFD 400 U                             | • |
| PFD 401                               | • |
| PFD 401 U                             | • |
| PFD 402                               | • |
| PFD 402 U                             | • |
| PFD 404                               | • |
| PFD 404 U                             | • |
| PFD 405                               | • |
| PFD 405 U                             | • |
| PFD 407                               | • |
| PFD 407 U                             | • |
| PFD 408 U                             | • |
| PTD 702                               | • |
| PTD 703                               | • |
| PTD 704                               | • |

U 545

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 25 glas op til en højde på 23 cm.



EAN: 4002514278742 / Materiale nummer: 06984170 /  
Gammelt materiale nummer: 67654501D

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Produktkategori</b>           |           |
| Kurv til glas                    | •         |
| <b>Produktegenskaber</b>         |           |
| Materiale                        | Kunststof |
| Farve                            | Blå       |
| Antal rum                        | 25        |
| Ventilatorbredde i mm            | 90        |
| Ventilatorlængde i mm            | 90        |
| <b>Kapacitet</b>                 |           |
| Glas 140-175 mm højde [antal]    | 25        |
| Glas 200-230 mm højde [antal]    | 25        |
| <b>Standard eltilslutning</b>    |           |
| Faseantal                        | 0         |
| Spænding i V                     | 0         |
| Frekvens i Hz                    | 0         |
| Samlet tilslutningsværdi i kW    | 0,00      |
| Sikring i A                      | 0         |
| <b>Mål og vægt</b>               |           |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm   | 266       |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm  | 500       |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm   | 500       |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm  | 260       |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 510       |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm  | 530       |
| Nettovægt i kg                   | 2,70      |
| Bruttovægt i kg                  | 3,20      |