


U 545

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 25 glas op til en højde på 23 cm.



- Med 25 rum
- Rumstørrelse: 90 mm x 90 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af kort og langt forlængerstykke
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topramme op til 23 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med GN-flanker 53 cm


EAN: 4002514278742 / Materiale nummer: 06984170 /
Gammelt materiale nummer: 67654501D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 545

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 25 glas op til en højde på 23 cm.



EAN: 4002514278742 / Materiale nummer: 06984170 /
Gammelt materiale nummer: 67654501D

Produktkategori	
Kurv til glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå
Antal rum	25
Ventilatorbredde i mm	90
Ventilatorlængde i mm	90
Kapacitet	
Glas 140-175 mm højde [antal]	25
Glas 200-230 mm højde [antal]	25
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	266
Udvendigt mål, nettobredde i mm	500
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	260
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	510
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	2,70
Bruttovægt i kg	3,20