


U 537

Kurv

med lave topammer til optimal anbringelse af 49 glas op til en højde på 20 cm.



- Med 49 rum
- Rumstørrelse: 63 mm x 63 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af kort og langt forlængerstykke
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topamme op til 20 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med Gastronorm-sider 53 cm


EAN: 4002514278773 / Materiale nummer: 06984200 /
Gammelt materiale nummer: 67653701D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 537

Kurv

med lave topammer til optimal anbringelse af 49 glas op til en højde på 20 cm.



EAN: 4002514278773 / Materiale nummer: 06984200 /
Gammelt materiale nummer: 67653701D

Produktkategori	
Kurv til glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå, Rød
Antal rum	49
Ventilatorbredde i mm	63
Ventilatorlængde i mm	63
Kapacitet	
Glas 110-140 mm højde [antal]	49
Glas 175-200 mm højde [antal]	49
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	233
Udvendigt mål, nettobredde i mm	500
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	260
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	520
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	3,30
Bruttovægt i kg	3,80