

PT 7186 Vario [G]

Aftrækstørretumbler

med en meget kort programtid på 35 min til store mængder vasketøj.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Stort programudbud – anvendelsesspecifikke tørreprogrammer
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Nem håndtering – rude og filterkombination

EAN: 4002514334301 / Materiale nummer: 07060630 /  
Gammelt materiale nummer: 52718631D

| Konstruktion og udførelse                           |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Konstruktion                                        | Frontbetjent         |
| Serie                                               | Octoplus             |
| Front                                               | Lotushvid            |
| Kapacitet i kg                                      | 8,0                  |
| Fyldningsforhold                                    | 1:22,5               |
| Tromlevolumen i l                                   | 180,00               |
| Tørresystem                                         | Udluftning           |
| Døråbning [Ø] i mm                                  | 440                  |
| Døråbningsvinkel i grader                           | 180                  |
| Dørens yderposition                                 | venstre              |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål                     | Ja                   |
| Anvendelse                                          |                      |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen         | •                    |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem                  | •                    |
| Egnet til facility management                       | •                    |
| Egnet til møntvaskerier                             | •                    |
| Egnet til private boliger og kollegier              | •                    |
| Egnet til tekstilrengøring                          | •                    |
| Egnet til vaskerier og rullestuer                   | •                    |
| Egnet til håndværksbranchen                         | •                    |
| Egnet til brandvæsenet og redningstjenester         | •                    |
| Egnet til stutier og ridehaller                     | •                    |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | •                    |
| Egnet til sygehuse                                  | •                    |
| Egnet til campingpladser                            | •                    |
| Egnet til idrætssklubber                            | •                    |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness      | •                    |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser               | •                    |
| Effektdata                                          |                      |
| Programvarighed i min.                              | 35                   |
| Styring                                             |                      |
| Styringstype                                        | Profitronic L Vario  |
| Programindstilling                                  | Programmerbar        |
| Programindstilling                                  | Restfugtighedsstyret |
| Maks. startforvalg i timer                          | 24                   |
| Resttidsvisning                                     | •                    |
| Visning af programforløb                            | •                    |
| Indstilleligt displaysprog                          | •                    |
| Grund-/målgruppeprogrammer                          |                      |
| Grundprogrammer                                     | •                    |
| Programmer til facility management                  | •                    |
| Programmer til tekstilrengøring                     | •                    |
| Programmer til brandvæsenet og redningstjenester    | •                    |
| Programmer til stutier/hestepensioner/ridehaller    | •                    |
| Programmer til privat husholdning                   | •                    |
| Standard eltilslutning                              |                      |
| Opvarmningsform                                     | Gas                  |
| Eltlslutning                                        | AC 220-230V 50HZ     |
| Varmeeffekt el i kW                                 | 0,00-0,00            |

PT 7186 Vario [G]

Aftrækstørretumbler

med en meget kort programtid på 35 min til store mængder vasketøj.



EAN: 4002514334301 / Materiale nummer: 07060630 /

Gammelt materiale nummer: 52718631D

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Samlet tilslutning i kW                    | 0,40                |
| Sikring i A                                | 10                  |
| <b>Mål og vægt tørretumbler</b>            |                     |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm             | 1020                |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm            | 700                 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm             | 763                 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm            | 1215                |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm            | 760                 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm             | 820                 |
| Nettovægt i kg                             | 77,0                |
| Bruttovægt i kg                            | 88                  |
| Maksimal gulvbelastning i N/m²             | 1000                |
| <b>Emissionsværdier</b>                    |                     |
| Lydniveau på arbejdsplads                  | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t           | 1,62                |
| <b>Udstyr</b>                              |                     |
| Intelligent tromlereversering              | •                   |
| Aksial luftstyring                         | •                   |
| Filter med stor overflade                  | •                   |
| PerfectDry                                 | •                   |
| SoftLift-ribber                            | •                   |
| Funktionen Skåne                           | •                   |
| Kommunikationsskakt                        | •                   |
| Tørre kurv (ekstra udstyr)                 | •                   |
| Tilbehør, der er produktafhængigt          | •                   |
| <b>Tilslutningsmuligheder</b>              |                     |
| Betalingssystem                            | •                   |
| Seriell grænseflade RS 232 (ekstra udstyr) | •                   |
| Optisk grænseflade for serviceadgang       | •                   |
| <b>Kapacitet</b>                           |                     |
| Beskyttelsesmasker [antal]                 | 4                   |
| Beskyttelsesdragter [antal]                | 1                   |
| Beskyttelsesjakker [antal]                 | 1-2                 |
| Syntetiske dyner [antal]                   | 1                   |
| Syntetiske puder [antal]                   | 1-2                 |
| Fjerdryner [antal]                         | 1                   |
| Fjerpuder [antal]                          | 1-2                 |
| Aftøringsklude, 22 g [antal]               | 182                 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]         | 42                  |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]         | 36                  |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]     | 66                  |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]     | 47                  |
| Sommerdækkener til heste [antal]           | 1-2                 |
| <b>Normer og godkendelser</b>              |                     |
| CE                                         | •                   |
| VDE                                        | •                   |
| VDE-EMC                                    | •                   |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4           | •                   |
| DVGW-gas                                   | •                   |
| WEEE                                       | •                   |
| VDE CB                                     | •                   |

PT 7186 Vario [G]

Aftrækstørretumbler

med en meget kort programtid på 35 min til store mængder vasketøj.



EAN: 4002514334301 / Materiale nummer: 07060630 /

Gammelt materiale nummer: 52718631D

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

