

O 191/2
Overkurv
til optimal anbringelse af sikurve.



- Fyldningshøjde: 115 +/-20 mm
- Fyldningsbredde: 480 mm
- Fyldningsdybde: 450 mm
- Med indbygget magnetspulearm oven over kurven
- Magnet til brug ved spulearmsregistrering på PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materiale nummer: 07333060 /
Gammelt materiale nummer: 69119102D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	2
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	180
Udvendigt mål, nettobredde i mm	531
Udvendigt mål, nettodybde i mm	475
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	540
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	270
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	525
Nettovægt i kg	2,40
Bruttovægt i kg	3,30