

XKM RS 232

Kommunikationsmodul

med seriel grænseflade RS 232 til kommunikation til vaskerimaskiner.



- Til integration i en kommunikationsskakt

EAN: 4002514610283 / Materiale nummer: 07467040 /
Gammelt materiale nummer: 50501001D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Tørretumblere	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Kommunikationsmodul

med seriel grænseflade RS 232 til kommunikation til vaskerimaskiner.



EAN: 4002514610283 / Materiale nummer: 07467040 /

Gammelt materiale nummer: 50501001D

PWT 6089

Produktkategori

Betalingsystem

Doseringsystem

Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation

Tilbehør til betalingssystem

Andet tilbehør

Produktegenskaber

Etilslutning

•

•

•

•

•

•

OHNE

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

50

Udvendigt mål, nettobredde i mm

220

Udvendigt mål, nettodybde i mm

180

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

58

Udvendigt mål, bruttbredde i mm

225

Udvendigt mål, bruttdybde i mm

185

Nettovægt [kg]

0,15

Bruttovægt i kg

0,35

Normer og godkendelser

CE

•