

U 504
Kurv
til optimal anbringelse af bestik.



- Med 9 bestikurve i plastik
- Rummål 106 x 106 mm

EAN: 4002515250112 / Materiale nummer: 09508670 /
Gammelt materiale nummer: 67650401D

| Produktkategori | |
|---------------------------------------|---|
| Friskvandsopvaskemaskiner | • |
| Opvaskemaskiner, tank | • |
| Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik | • |
| Produkttilknytning | |
| G 8066 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 ECO | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| Produktkategori | |
| Kurv til bestik | • |

U 504
Kurv
til optimal anbringelse af bestik.



EAN: 4002515250112 / Materiale nummer: 09508670 /
Gammelt materiale nummer: 67650401D

| Produktegenskaber | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Materiale | Tråd, rilsanbelagt, Kunststof |
| Farve | Grå, Hvid |
| Antal rum | 9 |
| Ventilatorbredde i mm | 106 |
| Ventilatorlængde i mm | 106 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 145 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 500 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 500 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 260 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 520 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 530 |
| Nettovægt i kg | 2,24 |
| Bruttovægt i kg | 3,21 |