


O 885

Lafette-overkurv

til anbringelse af kurve med et udvendigt mål på 50 x 50 cm.



- Maksimal fyldningshøjde 130 mm
- Med integreret skyllearm, tilslutning på bagsiden
- Egnede til påsætning af plastikkurve


EAN: 4002515276358 / Materiale nummer: 09548960 /  
Gammelt materiale nummer: 67188501D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Lafette	•
Lafette-overkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	130
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00

O 885

Lafette-overkurv

til anbringelse af kurve med et udvendigt mål på 50 x 50 cm.



EAN: 4002515276358 / Materiale nummer: 09548960 /

Gammelt materiale nummer: 67188501D

Sikring i A

0

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	119
Udvendigt mål, nettobredde i mm	530
Udvendigt mål, nettodybde i mm	516
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	175
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	555
Nettovægt i kg	1,85
Bruttovægt i kg	2,00