


O 892
Overkurv
med indsats E 812 og 2 glasbøjler til forskellige typer glas




- Højdejusterbar i 2 positioner med 5 cm
- Bøjlen sikrer en stabil placering af langstilkede glas
- Med integreret skyllearm, tilslutning på bagsiden
- Maksimal fyldningshøjde 200 mm
- Glasindsats E 812 medfølger

EAN: 4002515276372 / Materiale nummer: 09548990 /
Gammelt materiale nummer: 67189201D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Kurv til glas	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
Maksimum fyldningshøjde i mm	200
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0

O 892
Overkurv
med indsats E 812 og 2 glasbøjler til forskellige typer glas



EAN: 4002515276372 / Materiale nummer: 09548990 /
Gammelt materiale nummer: 67189201D

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	190
Udvendigt mål, nettobredde i mm	518
Udvendigt mål, nettodybde i mm	486
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	530
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	285
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	2,97
Bruttovægt i kg	3,12