

U 520
Kurv
til optimal anbringelse af glas.



- 36 rum til 36 glas
- Rumstørrelse: 73 mm x 73 mm mm
- Højde 10,4, bredde 50 (53 inkl. GN-sider), dybde 50 cm

EAN: 4002515292846 / Materiale nummer: 09581370 /
Gammelt materiale nummer: 67652001D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategori	
Kurv til glas	•

U 520
Kurv
til optimal anbringelse af glas.



EAN: 4002515292846 / Materiale nummer: 09581370 /
Gammelt materiale nummer: 67652001D

Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå, Grøn
Antal rum	36
Ventilatorbredde i mm	73
Ventilatorlængde i mm	73
Kapacitet	
Glas op til 73 mm højde [antal]	36
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	104
Udvendigt mål, nettobredde i mm	500
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	200
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	590
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	590
Nettovægt i kg	1,80
Bruttovægt i kg	2,30