

DEF-80
Produktlåg
til underbygningsprodukter.



- Egnet til produktserien PG 8055 – PG 8059
- Fås i rustfrit stål og hvid
- Højde 1,5, bredde 60, dybde 60 cm

EAN: 4002515385180 / Materiale nummer: 09736640 /
Gammelt materiale nummer: 67216006D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Tilbehør til underbygningsprodukter	•
Installationsmateriale	•
Produktegenskaber	
Materiale	Galvaniseret blik, lotushvid
Farve	Lotushvid
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	15
Udvendigt mål, nettobredde i mm	600
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	32
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	615
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	50
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	0,51