

PG 8582 [WW AD LD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



- Kapacitet/fyldning, fx 8 DIN-sikurve eller 42 GYN-spekula
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmsovervågning
- 43 % lavere vandforbrug sammenlignet med den foregående model*
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- Total sikkerhed – kan tilsluttes procesdokumentation

* sammenlignet med VarioTD-programmet fra G 7882

EAN: 4002515558423 / Materiale nummer: 10087510 / Gammelt materiale nummer: 62858202DK

| Konstruktion og udførelse | |
|---|---|
| Konstruktion | Fritstående produkt til underbygning, smalt |
| Kabinet | Hvid |
| Kan underbygges | • |
| AutoClose – Automatisk dørlås | • |
| Summer, akustisk signal ved programafslutning | • |
| Servicevenlig konstruktion | • |
| Anvendelse | |
| Egnet til hospitaler | • |
| Egnet til lægepraksisser | • |
| Egnet til ambulante OP-klinikker | • |
| Kapacitet | |
| DIN-siskåle pr. fyldning [antal] | 8 |
| GYN-spekula pr. fyldning [antal] | 42 |
| MIC-sæt pr. fyldning [antal] | 1-2 |
| AN-sæt pr. fyldning [antal] | 2-3 |
| Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal] | 44 |
| Effektdata | |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. | 500 |
| Rengøringsbeholderens nettovolumen i l | 145,00 |
| Testede driftstimer | 15000 |
| Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min. | 22 |
| Maksimal slutskylstemperatur i °C | 93 |
| Styring | |
| Styringsvariant | TouchControl |
| Programvalg | Touch on metal |
| Taster til direkte valg | • |
| Maks. forvalg i timer | 24 |
| Programmerbarhed | Programmerbar |
| Programmer [antal] | 18 |
| Frie programpladser [antal] | 2 |
| A0-værdi-styring | • |
| Programudfaldssikring | • |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstillelige displaysprog | • |
| Standard eltilslutning | |
| Eltilslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 8,50 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 9,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,80 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltilslutning | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 2,50 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 3,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt vand [antal] | 1 |

PG 8582 [WW AD LD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002515558423 / Materiale nummer: 10087510 /

Gammelt materiale nummer: 62858202DK

| | |
|---|---------------------|
| Koldt vand til dampkondensator [antal] | 1 |
| Varmt vand [antal] | 1 |
| Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa | 200-1000 |
| AD-vand [antal] | 1 |
| Maksimal udpumpningshøjde i cm | 100 |
| Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l | 10,70 |
| Afløbspumpe [DN] | 22 |
| Integreret afkalkningsanlæg | • |
| Vandbeskyttelsessystem | Waterproof-system |
| Mål og vægt | |
| Nettovægt i kg | 74 |
| Tørreaggregat | |
| Luftydelse i m ³ /h | 60 |
| Emissionsværdier | |
| Lydniveau på arbejdsplads | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i Mj/h | 1,50 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 835 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 600 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 600 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 940 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 675 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 745 |
| Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm | 520 |
| Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm | 530 |
| Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm | 474 |
| Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm | 520 |
| Bruttovægt i kg | 81 |
| Programmer | |
| Vario TD Instr 4si | • |
| Vario TD Instr 6si | • |
| Vario TD Instr 8si | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIC | • |
| Vario TD GYN | • |
| Vario TD ØNH | • |
| Vario TD ØNH + | • |
| Vario TD ØNH Optik | • |
| Special 93 °C-10' | • |
| Oftalmologi | • |
| Oftal-bakke A207 | • |
| Sutteflasker | • |
| OP-sko | • |
| Rotationsgods | • |
| Universal | • |
| Udstyr | |
| Doseringsvolumenkontrol | • |
| Interface til procesdokumentation (ekstra) | • |
| Miele Service-port | • |
| Omfattende tilbehør (ekstra) | • |

PG 8582 [WW AD LD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002515558423 / Materiale nummer: 10087510 /
Gammelt materiale nummer: 62858202DK

| Udstyr | |
|--|---|
| 1 doseringsanlæg/dør til afspændingsmiddel | • |
| 1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel | • |
| 1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel | • |
| Dampkondensator | • |
| Spuletryksovervågning | • |
| Spulearmsovervågning | • |
| Flerkomponent-filtersystem | • |
| Varmepumpe med variabelt omdrejningstal | • |
| Direkte tilkobling til kurv/vogn | • |
| EcoDry | • |
| Saltbeholder i døren | • |
| Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder | • |
| Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen | • |
| Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304) | • |
| Normer og godkendelser | |
| VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed) | • |
| IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-direktiv 2011/65/EU | • |
| EU-medicinproduktklasse IIb | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Serial port RS 232 (option) | • |
| Wi-fi via DataDiary (option) | • |
| Ethernet-port (option) | • |
| Eksternt doseringsmodul | • |
| Normer og godkendelser | |
| EN 61010-1 | • |