

PG 8592 [WW AD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



- Kapacitet/fyldning, fx. 8 DIN-sikurve eller 1-2 MIC-sæt
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmsovervågning
- 68 % lavere vandforbrug sammenlignet med den foregående model*
- Effektiv varmluftstørring – DryPlus
- Total sikkerhed – kan tilsluttes procesdokumentation

* sammenlignet med VarioTD-programmet fra G 7892

EAN: 4002515558430 / Materiale nummer: 10087520 / Gammelt materiale nummer: 62859201DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Kabinet	Rustfrit stål
Kan underbygges	•
AutoClose – Automatisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til hospitaler	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Kapacitet	
DIN-siskåle pr. fyldning [antal]	8
GYN-spekula pr. fyldning [antal]	42
MIC-sæt pr. fyldning [antal]	1-2
AN-sæt pr. fyldning [antal]	2-3
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	44
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Testede driftstimer	15000
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	22
Maksimal slutskylstemperatur i °C	93
Styring	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Touch on metal
Taster til direkte valg	•
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	19
Frie programpladser [antal]	2
A0-værdi-styring	•
Programudfaldssikring	•
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard ertilslutning	
Ertilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,80
Mulig spændingsvariant 1	
Ertilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16

PG 8592 [WW AD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine

med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



EAN: 4002515558430 / Materiale nummer: 10087520 /

Gammelt materiale nummer: 62859201DK

Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Koldt vand til dampkondensator [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Alwater) i mmol/l	10,70
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Nettovægt i kg	78
Tørreaggregat	
Integreret tørreaggregat	•
Blæser i kW	0,30
Varmeelement i kW	2,20
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,50
Luftydelse i m ³ /h	60
Temperaturindstilling i 1 °C-trin	50-115
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (iht. DIN EN 1822) i %	99,95
Levetid, HEPA-filter i timer	200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	1,45
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	600
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	675
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	745
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	85
Programmer	
Vario TD Instr 4si	•
Vario TD Instr 6si	•
Vario TD Instr 8si	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH Optik	•
Special 93 °C-10'	•
Oftalmologi	•

PG 8592 [WW AD]

Rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



EAN: 4002515558430 / Materiale nummer: 10087520 /

Gammelt materiale nummer: 62859201DK

Oftal-bakke A207	•
Sutteflasker	•
OP-sko	•
Rotationsgods	•
Universal	•
Udstyr	
Doseringsvolumenkontrol	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Miele Service-port	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Udstyr	
1 doseringsanlæg/dør til afspændingsmiddel	•
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304)	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
EU-medicinproduktklasse IIb	•
Tilslutningsmuligheder	
Serial port RS 232 (option)	•
Wi-fi via DataDiary (option)	•
Ethernet-port (option)	•
Eksternt doseringsmodul	•
Normer og godkendelser	
EN 61010-1	•