

U 524/1

Kurv

til optimal anbringelse af glas med en diameter på maks. 10 cm.



- Med 4 rækker

EAN: 4002515587621 / Materiale nummer: 10094770 /
Gammelt materiale nummer: 67652402D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 524/1

Kurv

til optimal anbringelse af glas med en diameter på maks. 10 cm.



EAN: 4002515587621 / Materiale nummer: 10094770 /

Gammelt materiale nummer: 67652402D

PTD 704

•

Produktkategori

Kurv til glas

•

Produktegenskaber

Materiale Tråd, rilsanbelagt

Farve Hvid

Antal rækker 4

Støtteafstand i mm 100

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm 184

Udvendigt mål, nettobredde i mm 500

Udvendigt mål, nettodybde i mm 500

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm 223

Udvendigt mål, bruttobredde i mm 563

Udvendigt mål, bruttdybde i mm 563

Nettovægt i kg 2,52

Bruttovægt i kg 3,85