

PT 9135 C Vario [EL MiC]

Kondenstørretumblere

med seriel kommunikation og kundeidentifikation via chipkort.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 6.5 kg
- Ekstrafunktioner med MieleLogic-teknologien
- Kontaktfri kundeidentifikation – integreret chipkort-teknik
- Stor fleksibilitet – kan tilsluttes netværk
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002515568521 / Materiale nummer: 10099920 /
Gammelt materiale nummer: 52913503NER

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Professional – små giganter
Front	Lotusvid, emaljeret
Kapacitet i kg	6,5
Fyldningsforhold	1:20
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Kondensering
Døråbning [Ø] i mm	410
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	2,70
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,51
Programvarighed i min.	81
Styring	
Styringstype	Profitronic L Vario
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	3,45
Samlet tilslutning i kW	3,68
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	3,45
Samlet tilslutning i kW	3,68
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 2	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	1,94
Samlet tilslutning i kW	2,17
Sikring i A	10
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	595
Udvendigt mål, nettodybde i mm	710

PT 9135 C Vario [EL MiC]

Kondenstørretumblere

med seriel kommunikation og kundeidentifikation via chipkort.



EAN: 4002515568521 / Materiale nummer: 10099920 /

Gammelt materiale nummer: 52913503NER

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	770
Nettovægt i kg	60,5
Bruttovægt i kg	66
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	710
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	9,00
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Frugfilter i døren	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Bortledning af kondensvand	•
Tørrekurv (ekstra)styr	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem	•
Seriell grænseflade RS 232 (ekstra)styr	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder/energistyning (ekstra)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•