

PUR 68 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv – 650 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation

A

EAN: 4002515729724 / Materiale nummer: 10385270 / Gammelt materiale nummer: 28416854NER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Mulighed for tilvalg af RAL-farve	•
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrtrin (antal uden boostertrin)	3
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	47
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	47,0
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	265
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	320
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	395
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	650
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	41,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	52,0
Recirkulation	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	270
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	330

PUR 68 W
Vægemhætte
med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning




EAN: 4002515729724 / Materiale nummer: 10385270 /
Gammelt materiale nummer: 28416854NER

Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	685–1005
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	815–1135
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	685
Emfangets bredde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	62
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	815
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1135
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	21,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R

PUR 68 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



DA 416-6, DA 416-7 (skitse)

1) Udsugning#, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang,
recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved
recirkulation, kun 4)