

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpetørretumbler

SlimLine med lavt energiforbrug og uden omfattende udluftningsinstallation.

EAN: 4002515792360 / Materiale nummer: 10576630 /

Gammelt materiale nummer: 52820361DK

- Tromlevolumen 200.00 l, kapacitet 8.5-10.0 kg
- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring
- Nem håndtering – dobbelt filtersystem

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Octoblå
Kapacitet i kg	8,5-10,0
Fyldningsforhold	1:23-1:20
Tromlevolumen i l	200,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	4,60
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,49
Programvarighed i min.	63
Styring	
Styringstype	Profitronic B Plus
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Display med tekstpåskrift	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe med CleanStream
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt for varmpumpe i kW	6,40
Samlet tilslutning i kW	2,60
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1075
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpe-tørretumbler

SlimLine med lavt energiforbrug og uden omfattende udluftningsinstallation.

EAN: 4002515792360 / Materiale nummer: 10576630 /

Gammelt materiale nummer: 52820361DK

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180
Nettovægt i kg	202,0
Bruttovægt i kg	213
Maksimal gulvbelastning i N	2220
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	57 dB(A) re 20 µPa
Varmafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
Dobbelt filtersystem	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Åben sokkel	•
Kommunikationsskakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Energimærkning	
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R134a
Kølemiddelmængde i kg	1,35
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	1430
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	1930
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•