


CS 7612 FL
SmartLine-produkt
med induktionsvarmet PowerFlex-kogezone




- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- Elegant design – indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Fleksibel og hurtig – 2 kogezoner inkl. 1 PowerFlex-område
- Meget korte opkogstider – TwinBooster

EAN: 4002515952627 / Materiale nummer: 10693740 /
Gammelt materiale nummer: 27761250NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezoner	2
PowerFlex-kogeoråder	
Antal	2
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeoråde	
Position	i midten
Art	PowerFlex
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (højde)	51


CS 7612 FL
SmartLine-produkt
med induktionsvarmet PowerFlex-kogezone




EAN: 4002515952627 / Materiale nummer: 10693740 /
Gammelt materiale nummer: 27761250NER

Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	358/382 x 500/524
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	358
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	358
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	7
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	382
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


CS 7612 FL
 SmartLine-produkt
 med induktionsvarmet PowerFlex-kogezone




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)