

CS 7632 FL
SmartLine-produkt
med induktionsvarmet teppanyaki-stegeplade




- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- Elegant design – indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Meget fleksibel – 2 separat indstillelige teppan-områder
- Korte opvarmningstider – takket være induktionsvarme


EAN: 4002515875131 / Materiale nummer: 10693780 /
Gammelt materiale nummer: 27763250NER

Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
1. Kogezone/koggeområde	
Position	i midten
Type	Teppanplade med induktion
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarve	Gul
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	60 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (højde)	60
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	358/382 x 500/524
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	60
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	358
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	8
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	382
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,80
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


CS 7632 FL
 SmartLine-produkt
 med induktionsvarmet teppanyaki-stegeplade




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)