

DOS G 80 Flex  
Doseringspumpe  
med påfyldningsindikator til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.



- Til dunke med en højde på op til 340 mm (op til dunkens åbning)
- Dosering op til 55 Milliliter ml pr. minut
- Kan indstilles via opvaskemaskinens styring
- Flexibel låsekappe
- 352 mm mm sugelanse til 5- og 10-liters beholder

EAN: 4002516331599 / Materiale nummer: 10730780 /  
Gammelt materiale nummer: 67747040D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	352
Længde doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Længde doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Tilslutningsledningens længde til produkt i mm	2800

DOS G 80 Flex  
Doseringspumpe  
med påfyldningsindikator til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.



EAN: 4002516331599 / Materiale nummer: 10730780 /

Gammelt materiale nummer: 67747040D

Minimum bredde beholderåbning i mm	31
Maksimum bredde beholderåbning i mm	60
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	1
Nulleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	114
Udvendigt mål, nettobredde i mm	115
Udvendigt mål, nettodybde i mm	139
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	155
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	485
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	231
Nettovægt i kg	2,26
Bruttovægt i kg	3,00