

KWT 6422 iG

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.



- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning



EAN: 4002515897997 / Materiale nummer: 10737480 / Gammelt materiale nummer: 36642220EU1

<b>Model</b>	
Vinskab	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
<b>Design</b>	
Frontfarve	Obsidiansort glas
Lys vinzone	LED-belysning
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Tilkøb	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	Push2open
Silence-system	•
Antal træhylder	2
Træristens materiale	Bøg
Fleksible træhylder FlexiFrame	2
3D-bundrist	•
Opbevaring uden vibrationer	•
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
<b>Effektivitet og holdbarhed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	G
Energiforbrug pr. år i kWh	151,48
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,41
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	874
Nichehøjde i mm maks.	890
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	909
Produktdybde i mm	572
Vægt in kg	53,0
Klimaklasse	SN
Kølezone i l	104

KWT 6422 iG

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.



EAN: 4002515897997 / Materiale nummer: 10737480 /


Gammelt materiale nummer: 36642220EU1

Vintempereringszone i l	104
Nettokapacitet i alt i l	104
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	33 flasker
Opbevaringstid ved fejl i t.	0
Lydniveaurogklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	1000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,0
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Active AirClean-filter	•


## KWT 6422 iG

Vinkøleskab til indbygning


med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)


## KWT 6422 iG

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw