

DA 7198 W Triple Black

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Enestående design med 3 hvælvede glas og en bredde på 880 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Effektiv – 600 m³/h i boostertrinet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor

A⁺

EAN: 4002515974391 / Materiale nummer: 10799470 /
Gammelt materiale nummer: 28719840NER

| | |
|--|---------------|
| Konstruktion | |
| Vægemhætte | • |
| Opvarmningsformer | |
| Udluftning/recirkulation | Kan omstilles |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter | DKF 11-P |
| Design | |
| Farve | Obsidiansort |
| Betjeningskomfort | |
| Miele@home | • |
| Automatikfunktionen Con@ctivity | • |
| Elektronisk styring | • |
| Effektrin (antal uden boostertrin) | 3 |
| Miele@mobile-app | • |
| Programmebar frakobling af intensivtrin | • |
| Efterløbstid 5/15 min. | • |
| Driftstimetæller for fedtfilter | • |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter | • |
| Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter | • |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Årligt energiforbrug i kWh/år | 26 |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A+ |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årligt energiforbrug i kWh/år | 26,0 |
| Klasse for fluidynamisk effektivitet | A |
| Belysningseffektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | B |
| Filtersystem | |
| EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 1 |
| Lys | |
| LED | • |
| Antal x Watt | 2 x 3 W |
| Lysstyrke i Lx | 390 lx |
| Farvetemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Lysdæmperfunktion | • |
| Blæser | |
| Dobbelt-sidede sugende blæser | • |
| Jævnstrømsmotor (DC-motor) | • |
| Udluftning | |
| Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 160 |
| Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 260 |
| Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 375 |
| Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 600 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 40,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 51,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 60,0 |
| Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 72,0 |

DA 7198 W Triple Black

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002515974391 / Materiale nummer: 10799470 /
Gammelt materiale nummer: 28719840NER

| | |
|---|-----------|
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 25,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa) | 45,0 |
| Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 | 57,0 |
| Recirkulation | |
| Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 85 |
| Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 165 |
| Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 265 |
| Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591 | 375 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 46,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 57,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 66,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 75,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Etlags sikkerhedsglas (ESG) | • |
| Tekniske data | |
| Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor | 440 |
| Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm | 440 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm | 440 |
| Emfangets bredde i mm | 880 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm | 440 |
| Emfangets højde i mm | 440 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm | 440 |
| Emfangets dybde i mm | 433 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm | 440 |
| Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm | 450 |
| Nettovægt i kg | 21,0 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,5 |
| Fejlstrømsrelæ | • |
| Tilslutning | • |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,11 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisninger | |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst | • |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag | • |
| Udluftningsstudsens diameter i mm | 150 |
| Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade | anbefales |

DA 7198 W Triple Black

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.




EAN: 4002515974391 / Materiale nummer: 10799470 /
Gammelt materiale nummer: 28719840NER

| Medfølgende tilbehør | |
|--------------------------------|-----------|
| Tilbageslagsklap | • |
| Ekstratilbehør | |
| Aktivt kulfilter | Ja |
| Regenererbart aktivt kulfilter | DKF 11-R |
| Skorsten | DADC 7000 |

DA 7198 W Triple Black

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



DA 7198 W - Triple (installation drawing)