

DA 4208 V D Puristic Varia

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Altid optimal højde – motoriseret højdeindstilling
- Effektiv – 675 m³/h i boostertrinet
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke

A+

EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 / Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Konstruktion	
Frithængende emhætter	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUI 32
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
Emhætte med motorisk bevægelse	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	30,8
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	30,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	820 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	180
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	420
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	39,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	49,0

DA 4208 V D Puristic Varia

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 /
Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	43,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	55,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	100
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	400
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	58,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor min. i mm	755
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor max. i mm	1045
Emfangets højde i mm	70
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	755
Emfangets dybde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1045
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	37,0
Tilslutning	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,29
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DA 4208 V D Puristic Varia

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 /
Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R