

## DA 4298 W Puristic Plus

### Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 630 m<sup>3</sup>/h i boostertrinet
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover

**A++**

EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /  
Gammelt materiale nummer: 28429850NER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Farve	rustfrit stål
Mulighed for tilvalg af RAL-farve	•
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrtrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	26,7
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	26,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfilterings-effektivitetsklasse	A
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	670 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	390
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	630
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0

## DA 4298 W Puristic Plus

### Væggehætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /  
Gammelt materiale nummer: 28429850NER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	21,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	110
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	185
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	315
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	58,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	685–1005
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	815–1135
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	685
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	62
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	815
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1135
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	25,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•

DA 4298 W Puristic Plus

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /


Gammelt materiale nummer: 28429850NER

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R

## DA 4298 W Puristic Plus

### Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



DA 4298 (skitse)

1) Udluftning, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang ved recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirk. kun 4)