

DA 5798 W Next Step  
Vægemhætte  
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Design – kombination af glas og rustfrit stål med en bredde på 893 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 600 m<sup>3</sup>/h i boostertrinet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål

**A++**

EAN: 4002516000730 / Materiale nummer: 10880420 /  
Gammelt materiale nummer: 28579850NER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Farve	rustfrit stål
Mulighed for tilvalg af RAL-farve	•
Mulighed for individuel tilpasning til kundeønsker	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,1
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,1
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	550 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	180
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	280
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	600
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	35,0

DA 5798 W Next Step  
Vægemhætte  
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516000730 / Materiale nummer: 10880420 /  
Gammelt materiale nummer: 28579850NER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	20,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	110
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	320
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	660-980
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	790-1110
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	660
Emfangets bredde i mm	893
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	980
Emfangets højde i mm	34
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	790
Emfangets dybde i mm	520
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1110
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	22,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•

DA 5798 W Next Step

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516000730 / Materiale nummer: 10880420 /


Gammelt materiale nummer: 28579850NER

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R

DA 5798 W Next Step

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



DA 5796 W (skitse)

1) Udluftning, 2) Recirkulation, 3) Recirk.udgang ved recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirk. kun 4)