

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

### Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



- Ensartet design – tilpasset Miele indbygningsprodukter
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 640 m<sup>3</sup>/h i boostertrinet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke



EAN: 4002516000761 / Materiale nummer: 10880430 /  
Gammelt materiale nummer: 28669830NER

<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	Brillanthvid
<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Touch-betjening	•
Betjeningsknapper	Touch-betjening på glas
Miele@mobile-app	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,6
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal metalfedtfiltre i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	3
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	670 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	300
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

### Væggehætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516000761 / Materiale nummer: 10880430 /  
Gammelt materiale nummer: 28669830NER

Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t)	640
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	21,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	110
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	185
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	315
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	72,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	710–1030
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	840–1160
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	710
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1030
Emfangets højde i mm	85
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	840
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1160
Nettovægt i kg	26,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516000761 / Materiale nummer: 10880430 /  
Gammelt materiale nummer: 28669830NER

Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R