

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



- Ensartet design – tilpasset Miele indbygningsprodukter
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 640 m³/h i boostertrinnet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke

A++

EAN: 4002516000778 / Materiale nummer: 10880440 / Gammelt materiale nummer: 28669840NER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Farve	Obsidiansort
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Touch-betjening	•
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,6
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	670 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	300
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	640
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516000778 / Materiale nummer: 10880440 /
Gammelt materiale nummer: 28669840NER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	21,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	48,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	110
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	185
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	315
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	710-1030
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	840-1160
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	710
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1030
Emfangets højde i mm	85
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	840
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1160
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	26,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516000778 / Materiale nummer: 10880440 /
Gammelt materiale nummer: 28669840NER

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R