

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



- Ensartet design – tilpasset Miele indbygningsprodukter
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 730 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke

A++

EAN: 4002516001119 / Materiale nummer: 10880470 / Gammelt materiale nummer: 28669845NER

<b>Konstruktion</b>	
Frithængende emhætter	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUI 32
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Farve	Obsidiansort
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Touch-betjening	•
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	32,1
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	32,1
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	820 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	320
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	450
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	730
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	35,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516001119 / Materiale nummer: 10880470 /  
Gammelt materiale nummer: 28669845NER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	20,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	50,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	115
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	210
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	330
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	480
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	58,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	705
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	85
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	765
Emfangets dybde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1075
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	35,0
Tilslutning	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,11
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Frithængende emhætte

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening til nem betjening.



EAN: 4002516001119 / Materiale nummer: 10880470 /  
Gammelt materiale nummer: 28669845NER

Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R