

DU 900

Tørreaggregat, el

til 900 mm brede maskiner til optimal tørring af utensilier ind- og udvendigt.



- Med afdækning, lufttilførsel via loftsinstallationerne
- Inklusive to HEPA-filtre H14
- Optimal sikkerhed – HEPA-filter lige foran rengøringsbeholderen
- Luftydelse: 250 m<sup>3</sup>/time
- Levetid, HEPA-filter: 1.000 timer

EAN: 4002515991763 / Materiale nummer: 10880710 /  
Gammelt materiale nummer: 69250004D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	845
Udvendigt mål, nettobredde i mm	845
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1045
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1000
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	845
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	115,00
Bruttovægt i kg	132,00