

KM 3034-1

Gaskogeplade

med elektronikfunktioner til maksimal sikkerhed og betjeningskomfort.



- Optimal styring – kontaktbetjening med én hånd og QuickStart
- Elegant design – 806 mm bred gaskogeplade i glas
- Meget fleksibel – 5 brændere inkl. 1 dual-wok
- Meget sikker – GasStop&Restart-funktion
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine

EAN: 4002516063957 / Materiale nummer: 10939720 / Gammelt materiale nummer: 26303451DK

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Gas
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Støbejernsrist (mat/sort, emaljeret)	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	5
Gasbrændereffekt	
Sparebrænder i kW	1,00
Normal brænder i kW	1,70
Kraftig brænder i kW	2,70
Dual-wokbrænder i kW	4,70
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Art	Stærk brænder
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	Sparebrænder
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	i midten
Type	Dual-gaswok
4. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til højre
Type	Normalbrænder
5. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til højre
Art	Normalbrænder
Betjeningskomfort	
Displayfarve	Rød
Betjening via kontakt	•
Elektronisk tænding med én hånd	•
QuickStart	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Gryderiste egnet til opvaskemaskine	•
Sikkerhed	
Visning af varme	•
Visning af drift	•
GasStop & ReStart	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	53 x 806 x 526
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	53
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780

KM 3034-1

Gaskogeplade

med elektronikfunktioner til maksimal sikkerhed og betjeningskomfort.



EAN: 4002516063957 / Materiale nummer: 10939720 /

Gammelt materiale nummer: 26303451DK

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på
bordplade 500

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 78

Vægt i kg 20

Samlet tilslutningsværdi i kW 0,00-0,00

Tilslutningslednings længde i m 2,0

Mål i mm (bredde) Hinten rechts

Spænding i V 220-240

Frekvens i Hz 50-60

Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Nej


Wok-ring •

Ring til små kopper •

KM 3034-1

Gaskogeplade

med elektronikfunktioner til maksimal sikkerhed og betjeningskomfort.



KM 3034 G (skitse)

1. Foran, 2. Indbygningshøjde, 3. Nettilslutningsboks med netledning, L = 2000 mm, 4. Gastilslutning R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)