

WWW980 WPS Passion

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Den økonomiske allrounder til de højeste krav.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- M Touch – enkel styring ved tryk eller swipe
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Spar op til 65 % energi med en ekstra varmtvandslslutning



EAN: 4002516078654 / Materiale nummer: 10999340 /
Gammelt materiale nummer: 11WW9806NER

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Alusølv med kromring
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	MTouch
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	•
Vaskeassistent	•
Info-tekster	•
Favoritprogrammer	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
Angivelse af fyldningsmængde og anbefalet dosering	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	A
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A

WWW980 WPS Passion

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Den økonomiske allrounder til de højeste krav.



EAN: 4002516078654 / Materiale nummer: 10999340 /

Gammelt materiale nummer: 11WW9806NER

Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	67
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,70
Varmtvands tilslutning	•
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Sportssko	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Opriskning (damp)	•
Finish Damp	•
Maskine rengøres	•
Bomuld med pil	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl	•
Stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Ekstra lydsvag	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•

WWW980 WPS Passion

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Den økonomiske allrounder til de højeste krav.



EAN: 4002516078654 / Materiale nummer: 10999340 /


Gammelt materiale nummer: 11WW9806NER

Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	98
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion
Frontbetjent W1-vaskemaskine:
Den økonomiske allrounder til de højeste krav.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm