

CM 7550 CoffeePassion
Fritstående espressomaskine
med OneTouch for Two-funktion og AutoDescale til nem betjening.



- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Fulldautomatisk afkalkning – AutoDescale
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter – Cappuccinatore
- Meget enkel kommunikation med produktet – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071235 / Materiale nummer: 11025220 /
Gammelt materiale nummer: 29755010NER

Konstruktion og design

Fritstående, fulldautomatisk espressomaskine til friske bønner

Fordele

AromaticSystem	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Kegleformet maleenhed for at bevare smagen	•
Indstillelig malegrad	•
To kaffesorter i pulverform muligt	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•

Design

Farve	Brillanthvid
-------	--------------

Betjeningskomfort

Netværk med Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Ekspert-mode	•
Kopopvarmning	•
Individuelt sprogvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	500
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	500
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,2
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	16
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Urhukommelse i timer.	150

Drikke

Valgbar drik mængde i ml	25-250
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•

CM 7550 CoffeePassion Fritstående espressomaskine

med OneTouch for Two-funktion og AutoDescal til nem betjening.



EAN: 4002516071235 / Materiale nummer: 11025220 /

Gammelt materiale nummer: 29755010NER

Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffè lungo enkelt	•
Caffè lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffè latte enkelt	•
Caffè latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Long black enkelt	•
Varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Sort te enkelt	•
Urtete enkelt	•
Frugtete enkelt	•
Grøn te enkelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,5
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	1,0
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
Plejekomfort	
AutoDescal-Funktion	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•

Fritstående espressomaskine

FAN: 4002516071235 / Materiale nummer



Gammelt materiale nummer: 29755010NER

Aftagelig mælkeslange	*
Aftagelig bryggeenhed	*
Sikkerhed	
Sikkerhed mod uønsket betjening	*
Tekniske data	
Indstilleligt kaffeudløb i cm	16,0
Indstilleligt kaffeudløb i cm	8,0
Produktbredde i mm	311
Produkthøjde i mm	397
Produktdybde i mm	445
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,5
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	1,0
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	20
Den elektriske lednings længde i m	1,2
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Medfølgende tilbehør	
Mælkebeholder, glas	*
Afkalkningspatron	*
Rengøringsstabs	*
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]