

CM 7550 CoffeePassion
Fritstående espressomaskine
med OneTouch for Two-funktion og AutoDescale til nem betjening.



- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Fulldautomatisk afkalkning – AutoDescale
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- Cremet mælkeskum til kaffespecialiteter – Cappuccinatore
- Meget enkel kommunikation med produktet – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071259 / Materiale nummer: 11025320 /
Gammelt materiale nummer: 29755020NER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	Obsidiansort
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Konstruktion og design	
Fritstående, fulldautomatisk espressomaskine til friske bønner	•
Fordele	
AromaticSystem	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
To kaffesorter i pulverform muligt	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Ekspert-mode	•
Kopopvarmning	•
Individuelt sprogvæl	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	500
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	500
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,2
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7

CM 7550 CoffeePassion
Fritstående espressomaskine
med OneTouch for Two-funktion og AutoDescal til nem betjening.



EAN: 4002516071259 / Materiale nummer: 11025320 /
Gammelt materiale nummer: 29755020NER

Affaldsbeholderens rumfang i stk.	16
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Urhukommelse i timer.	150
Drikke	
Valgbar drik mængde i ml	25-250
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Long black enkelt	•
Varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Sort te enkelt	•
Urtete enkelt	•
Frugtete enkelt	•
Grøn te enkelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•

CM 7550 CoffeePassion Fritstående espressomaskine

med OneTouch for Two-funktion og AutoDescal til nem betjening.



EAN: 4002516071259 / Materiale nummer: 11025320 /

Gammelt materiale nummer: 29755020NER

Effektivitet og bæredygtighed

Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,5
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	1,0
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20

Plejekomfort

AutoDescal-Funktion	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•

Sikkerhed

Sikkerhed mod uønsket betjening	•
---------------------------------	---

Tekniske data

Indstilleligt kaffeudløb i cm	16,0
Indstilleligt kaffeudløb i cm	8,0
Produktbredde i mm	311
Produkthøjde i mm	397
Produktdybde i mm	445
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	1,2

Medfølgende tilbehør

Mælkebeholder, glas	•
Afkalkningspatron	•
Rengøringsstabs	•