

PWM 507 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 7.0 kg i 49 min .



- Tromlevolumen 64 l, kapacitet 7.0 kg
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug*
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.



EAN: 4002516093572 / Materiale nummer: 11073720 / Gammelt materiale nummer: 51507252DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	64
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,98
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	46,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,44
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Select

PWM 507 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 7.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516093572 / Materiale nummer: 11073720 /
Gammelt materiale nummer: 51507252DK

Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmingsform	EI
Etilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	98,0
Bruttovægt i kg	102
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•

PWM 507 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 7.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516093572 / Materiale nummer: 11073720 /

Gammelt materiale nummer: 51507252DK

Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Kapacitet for program ECO 40-60 i kg	7,0
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program ECO 40-60 i kWh	45
Vægtet vandforbrug pr. vask for program ECO 40-60 i l	37
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering) (A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programvarighed for program "ECO 40-60" i min.	199
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•