

## PWM 908 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 8.0 kg i 49 min .



- Tromlevolumen 73 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug\*
- Fremtidssikret netforbindelse viatrådløst netværk

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvands tilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516121749 / Materiale nummer: 11089150 / Gammelt materiale nummer: 51908252DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,40
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	51,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	48,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,50
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000

## PWM 908 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 8.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516121749 / Materiale nummer: 11089150 / Gammelt materiale nummer: 51908252DK

<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmingsform	EI
Eltilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	103,0
Bruttovægt i kg	107
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•

## PWM 908 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Effekt 8.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516121749 / Materiale nummer: 11089150 /

Gammelt materiale nummer: 51908252DK

Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•