

## PDR 908 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret netforbindelse viatrådløst netværk

EAN: 4002516122074 / Materiale nummer: 11089170 / Gammelt materiale nummer: 52908352DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	5,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•

## PDR 908 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516122074 / Materiale nummer: 11089170 / Gammelt materiale nummer: 52908352DK

<b>Standard elttilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Elttilslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Elttilslutning	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,99
Samlet tilslutning i kW	3,24
Sikring i A	16
<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Elttilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	920
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•

PDR 908 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet  
med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516122074 / Materiale nummer: 11089170 /  
Gammelt materiale nummer: 52908352DK

WEEE

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

