

M 2230 SC

Mikrobølgeovn til indbygning
med komfortabel med sensorer i siden.



- Display med sensorbetjening – EasySensor
- Perfekt optøning og tilberedning – automatikprogrammer
- Retten holdes klar til servering – varmholdningsautomatik
- Perfekt og energibesparende – LED-belysning

EAN: 4002516113539 / Materiale nummer: 11100540 /
Gammelt materiale nummer: 24223020NER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	Obsidiansort
SideControl	•
Konstruktion og design	
Indbygningsmikrobølgeovn	•
Fordele	
Varmholdning	•
Opvarmningsformer	
Mikrobølgeovn	•
Automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Display	EasySensor
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af tilberedningstid	•
Quick-mikrobølge	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Natfrakobling	•
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål	•
Sikkerhed	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhedslås, "Door"-henviisning	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	17
Mål (B x H x D) i mm	595 x 372 x 310
Dørens yderposition	til venstre
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Drejetallerkenens diameter i cm	27,2
Ovnrum i cm	20,2
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Mikrobølgeeffekt maks. i W	800
Nichebredde min. i mm	562
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	350
Nichehøjde maks. i mm	362
Nichedybde i mm	310
Nicheuafhængig ventilation	•
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	372
Produktdybde i mm	310
Vægt i kg	14,4

M 2230 SC

Mikrobølgeovn til indbygning
med komfortabel med sensorer i siden.




EAN: 4002516113539 / Materiale nummer: 11100540 /
Gammelt materiale nummer: 24223020NER


Samlet tilslutningsværdi i kW	1,25
Spænding i V	220-240
Tilslutningsledningens længde i m	1,60
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	10
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Drejetallerken	1

M 2230 SC


Mikrobølgeovn til indbygning
med komfortabel med sensorer i siden.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Mikrobølgeovn til indbygning
med komfortabel med sensorer i siden.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xSC, installation drawing



M22xSC, installation drawing